

**Zeitschrift:** Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural

**Herausgeber:** Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

**Band:** 83 (1985)

**Heft:** 8

## Inhaltsverzeichnis

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R. Conzett: Zum Hinschied von Prof. Dr. h. c. Fritz Kobold mit Verzeichnis der Veröffentlichungen, bearbeitet von W. Fischer | 245 |
| F. Kobold †: Sur l'implantation de grands ouvrages de l'Antiquité                                                            | 250 |
| D. Steudler: Eine archäologische Vermessung in Syrien                                                                        | 259 |
| U. Müller: Die Lockerungswirkung verschiedener Tieflockerungsgeräte                                                          | 262 |
| Korrigenda zu VPK Nr. 4/85 Navigation                                                                                        | 266 |
| SVVK/SSMAF                                                                                                                   | 267 |
| SIA-FKV/SIA-GRG                                                                                                              | 267 |
| VSVT/ASTG/ASTC                                                                                                               | 268 |
| FIG                                                                                                                          | 271 |
| SGK/CGS                                                                                                                      | 271 |
| Veranstaltungen/Manifestations                                                                                               | 273 |
| Zeitschriften/Revues                                                                                                         | 273 |
| Ausbildung/Education                                                                                                         | 273 |
| Fachliteratur/Publications                                                                                                   | 274 |
| Lehrlinge/Apprentis                                                                                                          | 274 |



### Zum Umschlagbild:

Die besondere Form des Glaskörpers eines Kern-Einheitsreflektors reizte unseren Fotografen, dieses Titelbild zu komponieren. Licht und Farbenspiel machen die bis auf wenige zehntausendstel Millimeter genau geschliffenen Glasflächen deutlich sichtbar. Der Kern-Einheitsreflektor ist mit allen Kern-Distanzmessern der 500er-Serie einsetzbar. Mit einem Fuss kann der Reflektor, ohne zusätzliche Adapter, auf jeder Kern-Zentrierplatte, sämtlichen Zentrierstativen oder auf das handliche Reflektorstativ montiert werden.

### Page de couverture:

*La forme particulière du corps en verre d'un réflecteur Kern a excité notre photographe à composer cette image de première page.*

*Le jeu de lumière et de couleur rendent clairement visibles les panneaux de verre, polis à moins de dix millièmes de millimètre près. Le réflecteur Kern peut être utilisé avec tous les télémètres électro-optiques de la série 500. Avec un pied de réflecteur, le réflecteur peut être monté sans adaptateur spécial sur chaque trépied centrant ou sur le trépied de réflecteur.*

Foto: Kern & Co. AG